

Elektrisch höhenverstellbarer Bürotisch weiß, Breite: 1200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	974030 1200
GTIN	4044917437234
Artikelklasse	91Q

Beschreibung

Ausführung:

Bürotisch mit elektrischer Höhenverstellung mittels Bedienelement. Grundkonstruktion aus massivem T-Fuß-Gestell auf Stellfüßen. Elektrisch höhenverstellbar von **740 – 1230 mm**, mit Memory-Funktion der Höheneinstellung. Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp. Tischplatte melaminharzbeschichtet mit stoßfesten ABS-Kanten. Verfahrensgeschwindigkeit der Höhenverstellung 25 mm/sec (ohne Last).

Farbe: Gestell und Platte: weiß.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Gewicht	40 kg
Höhenverstellbereich	740 - 1230 mm
Breite	1200 mm
maximale Tragkraft	70 kg
Arbeitsplatte Stärke	19 mm
Tiefe	800 mm
Ausführung	elektrisch höhenverstellbar

Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	19 mm
Produktart	Bürotisch