



Schlauchaufroller Aluminiumgussgehäuse, Typ: 20



Bestelldaten

Bestellnummer	080074 20
GTIN	4030704030092
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Schlauchaufroller mit **geführter**, über langlebige Stahlfedern betriebener **Auszug- und Aufrollautomatik** mit **Mehrfacharretierung pro Umdrehung**.

Offener Schlauchaufroller mit **Aluminiumguss-Gehäuse**, verzinktem, **schwenkbarem Auslaufbügel** und robustem, **nylonverstärktem PVC-Schlauch**.

Verwendung:

Geeignet für Luft.

Zur Erhöhung der Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Schläuche.

Technische Beschreibung

nutzbare Schlauchlänge	20 m
Anschluss Ausgang	3/8 Zoll
Material Schlauch	Polyvinylchlorid
maximaler Betriebsdruck	20 bar
Material Gehäuse	Aluminium

Anschluss Eingang	3/8 Zoll
Gehäuse Breite	380 mm
Gehäuse Höhe	375 mm
Gehäuse Tiefe	155 mm
Produktart	Schlauchaufroller