



Monostechhalter für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 50/75mm



Bestelldaten

Bestellnummer	278041 50/75
GTIN	4062406601867
Artikelklasse	22B

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm).
Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

$D_2 = 999$ in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Technische Beschreibung

minimaler 1. Einstich-Ø D_1	50 mm
maximaler 1. Einstich-Ø D_2	75 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	14 mm
Schaftbreite b	16×16 mm
Schraube	279816 3
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Stechbreite w	3; 4 mm
Produktart	Schneidenträger

