



## Monostechhalter für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 65/100mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 278041 65/100 |
| GTIN          | 4062406601874 |
| Artikelklasse | 22B           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm).  
Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

#### Hinweis:

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.  
 $D_2 = 999$  in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

### Technische Beschreibung

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| maximaler 1. Einstich-Ø $D_2$   | 100 mm          |
| minimaler 1. Einstich-Ø $D_1$   | 65 mm           |
| maximale Schnitttiefe $t_{max}$ | 14 mm           |
| Schaftbreite b                  | 16×16 mm        |
| Schraube                        | 279816 3        |
| Einsatzart                      | rechts          |
| Innenkühlung                    | nein            |
| Stechbreite w                   | 3; 4 mm         |
| Produktart                      | Schneidenträger |

