



Monostechhalter für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 340/999mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 278043 340/999 |
| GTIN | 4062406601980 |
| Artikelklasse | 22B |

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm).
Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.
 $D_2 = 999$ in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| maximaler 1. Einstich-Ø D_2 | 999 mm |
| minimaler 1. Einstich-Ø D_1 | 340 mm |
| maximale Schnitttiefe t_{max} | 14 mm |
| Schaftbreite b | 20×20 mm |
| Schraube | 279816 4 |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | nein |
| Stechbreite w | 3; 4 mm |
| Produktart | Schneidenträger |

