



## Monostechhalter für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 50/75mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	278043 50/75
GTIN	4062406601928
Artikelklasse	22B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm).  
Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

#### Hinweis:

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.

$D_2 = 999$  in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

### Technische Beschreibung

minimaler 1. Einstich-Ø $D_1$	50 mm
maximaler 1. Einstich-Ø $D_2$	75 mm
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	14 mm
Schaftbreite b	20×20 mm
Schraube	279816 4
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Stechbreite w	3; 4 mm
Produktart	Schneidenträger

