



## Monostechhalter für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 50/75mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	278044 50/75
GTIN	4062406602000
Artikelklasse	22B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm).

Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

#### Hinweis:

D<sub>1</sub> = minimaler Ø für den 1. Einstich / D<sub>2</sub> = maximaler Ø für den 1. Einstich.

D<sub>2</sub> = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

### Technische Beschreibung

minimaler 1. Einstich-Ø D <sub>1</sub>	50 mm
maximale Schnitttiefe t <sub>max</sub>	14 mm
maximaler 1. Einstich-Ø D <sub>2</sub>	75 mm
Schaftbreite b	20×20 mm
Schraube	279816 4
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Stechbreite w	3; 4 mm
Produktart	Schneidenträger

