



Monostechhalter für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 90/130mm



Bestelldaten

Bestellnummer	278044 90/130
GTIN	4062406602024
Artikelklasse	22B

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm).
Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.
 $D_2 = 999$ in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Technische Beschreibung

maximaler 1. Einstich-Ø D_2	130 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	14 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	90 mm
Schaftbreite b	20×20 mm
Schraube	279816 4
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Stechbreite w	3; 4 mm
Produktart	Schneidenträger

