



Monostechhalter für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D₁ / D₂: 35/50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	278046 35/50
GTIN	4062406602154
Artikelklasse	22B

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm).

Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

Hinweis:

D₁ = minimaler Ø für den 1. Einstich / D₂ = maximaler Ø für den 1. Einstich.

D₂ = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Technische Beschreibung

minimaler 1. Einstich-Ø D ₁	35 mm
maximaler 1. Einstich-Ø D ₂	50 mm
maximale Schnitttiefe t _{max}	14 mm
Schaftbreite b	25×25 mm
Schraube	279816 4
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Stechbreite w	3; 4 mm
Produktart	Schneidenträger

