

 SCHAFFER

## Fachboden-Grundregal, Tiefe 800 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2490/1282mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	991966 2490/1282
GTIN	4052941930294
Artikelklasse	95S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Fachboden Steckregal verzinkt. Regalständer mit Nockenraster ermöglicht einfaches Einhängen der Fachböden im 53-mm-Raster. Fachböden mit Doppelrand-Boden mit 10-facher Längskantung für besonders hohe Stabilität und Tragfähigkeit.

Maximale **Fachlast 250 kg** pro Fachboden.

**Feldlast:** bei Höhe 1960 mm 1500 kg, bei 2490 mm 1250 kg, bei 2967 mm 1500 kg.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

**Grundregal:** Breite + 62 mm

**Anbauregal:** Breite + 31 mm

#### Verwendung:

Multifunktionales Regalsystem für alle Lageraufgaben. Nachträglich erweiterbar und vollständig wandelbar durch vielfältiges Zubehör.

#### Lieferumfang:

Grundregal mit Kreuzstreben, 4 Bodenanker, 4 Unterlegplatten.

Anbauregal ohne Kreuzstreben, mit 2 Bodenanker, 2 Unterlegplatten.

#### Hinweis:

- **Verschraubbare Fußplatten sind im Lieferumfang enthalten.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe nötig.**

- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**
- **Jedes dritte Regalfeld muss mit Kreuzstreben versehen werden.**

Material: verzinkt

Höhe: 2490 mm

Breite: 1282 mm

Tiefe: 800 mm

Aufbaumaß Grundregal Breite: 1344 mm

Anzahl Fachboden: 6

Fachboden Tragfähigkeit: 250 kg

## Technische Beschreibung

Aufbaumaß Grundregal Breite	1344 mm
Tiefe	800 mm
Steckmontage	ja
Anzahl Fachboden	6
Regalzugriff	einseitig
Breite	1282 mm
maximale Feldlast	1250 kg
Höhe	2490 mm
Fachboden Tragfähigkeit	250 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	250 kg
Fachboden Stärke	30 mm
Höhenverstellung im Raster	53 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 800 mm
Produktart	Fachbodenregal

## Zubehör

Fachboden Breit×Tiefe 1282X800 mm	992012 1282X800
-----------------------------------	-----------------

Unterlegplatten 1 mm Anzahl Unterlegplatten 5	992048 5
Bodenanker Typ 2967	992047 2967
Unterlegplatten 2 mm Anzahl Unterlegplatten 5	992049 5