

 SCHAFFER**Büroregal Grundregal, Tiefe 300 mm, Höhe / Fachboden Breite: 1960/994mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	991800 1960/994
GTIN	2050002057654
Artikelklasse	95S

Beschreibung**Ausführung:**

Büroregal verzinkt. Regalständer mit Nockenraster ermöglicht einfaches Einhängen der Fachböden im 53-mm-Raster. Fachböden mit Doppelrand-Boden mit 6-facher Längskantung für besonders hohe Stabilität und Tragfähigkeit.

Verzinkte Durchschubsicherungsleisten an der Rückseite der Fachböden verhindern Durchschieben von Ordnern, Kästen etc. Oberster Fachboden als Regalabdeckung ohne Durchschubsicherungsleiste.

Regalhöhe 1960 mm: Passend für 5 Ordnerhöhen.

Regalhöhe 2278 mm: Passend für 6 Ordnerhöhen.

Beschreibung:**Aufbaumaße:**

Grundregal: Breite + 62 mm

Anbauregal: Breite + 31 mm

Bestückung:

Anzahl Fachboden mit Durchschubsicherung: 5

Anzahl Fachboden ohne Durchschubsicherung: 1

Lieferumfang:

Grundregal mit Kreuzstreben, 4 Bodenanker, 4 Unterlegplatten.

Anbauregal ohne Kreuzstreben, mit 2 Bodenanker, 2 Unterlegplatten.

Hinweis:

- **Verschraubbare Fußplatten sind im Lieferumfang enthalten.**
- **Keine Wandbefestigung möglich.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe nötig.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**
- **Für Anbauregale werden für jedes dritte Regalfeld folgende Kreuzstreben benötigt: 1 × Kreuzstreben Nr. 992045 Gr. 1325.**

Material: verzinkt

Aufbaumaß Grundregal Breite: 1056 mm

Fachboden Tragfähigkeit: 100 kg

maximale Feldlast: 600 kg

Technische Beschreibung

maximale Feldlast	600 kg
Tiefe	300 mm
Breite	994 mm
Höhe	1960 mm
Einsatzbereich	Ordnerregal
Aufbaumaß Grundregal Breite	1056 mm
Fachboden Tragfähigkeit	100 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Fachboden Stärke	30 mm
Höhenverstellung im Raster	53 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnameattribut	Tiefe 300 mm
Produktart	Ordnerregal

Zubehör

Fachboden Büroregal Fachboden Breite × Tiefe 994X300 mm

991821 994X300