

**Blaspistole, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	080120 ALU
GTIN	4047322129213
Artikelklasse	08A

Beschreibung**Ausführung:**

Universell passend, bis 10 bar Betriebsdruck. Mit 1,5 mm Standarddüse.

Lieferumfang:

Inklusive Stecknippel Nr. 080157 Gr. 1/4 Zoll und Schlauchtülle 9 mm.

Hinweis:

Passender Blaspistolenhalter siehe Nr. 955750 ff.

maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Durchflusswert bei 6 bar: 250 l/min

Technische Beschreibung

Typ	ALU
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Werkstoff	Aluminium
Durchflusswert bei 6 bar	250 l/min

Zubehör

Düse für Blaspistole ALU Typ 150	080132 150
Düse für Blaspistole ALU Typ VARIO	080132 VARIO
Düse für Blaspistole ALU Typ SILENT1	080132 SILENT1
Düse für Blaspistole ALU Typ SILENT2	080132 SILENT2