



Paletten-Grundregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 2500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	992410 2500
GTIN	4052941835681
Artikelklasse	95S

Beschreibung

Ausführung:

Palettenregal aus kalt gewalzten, hochfesten Stahl-Profilrahmen. Hohe Steifigkeit der Rahmen durch spezielle Formgebung: Verschraubung zu einem stabilen Fachwerkrahmen mit Horizontal- und Diagonalstreben. Längstraversen mit angeschweißten 5-Haken-Einhängelaschen für eine kraft- und formschlüssige Verbindung mit den Regalstützen. Inklusive Bodenankern. Ständer Profildbreite 75 mm, Traversenhöhe 100 mm.

Norm:

DIN EN 15635, DGUV Regel 108-007

Lieferumfang:

Grundregal: 2 Profilrahmen, Längstraversen, 8 Bodenanker, 2 Traglastschilder.

Anbauregal: 1 Profilrahmen, Längstraversen, 4 Bodenanker.

Lackierung:

Ständer verzinkt, Holme RAL 5010 enzianblau **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Bei unebenen Böden empfehlen wir zusätzlich Unterlegbleche.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**
- **Für Erdbebenzone 1 geeignet ohne zusätzliche statische Berechnung.**

Montageausführung: Steckregal

Fachbreite: 2700 mm

Traversenhöhe: 100 mm

untere Fachhöhe: 1000 mm
 Anzahl Längstraversen: 4
 Anzahl Lagerebene: 2
 maximale Feldlast: 4800 kg

Technische Beschreibung

Tiefe	1100 mm
Höhe	2500 mm
Breite	2700 mm
Anzahl Lagerebene	2
Fachbreite	2700 mm
Einsatzbereich	Palettenregal
maximale Feldlast	4800 kg
Anzahl Längstraversen	4
untere Fachhöhe	1000 mm
Traversenhöhe	100 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	2400 kg
Aufnahme von Paletten mit Tragfähigkeit	800 kg
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Montageausführung	Steckregal
Produktnamensattribut	Tiefe 1100 mm
Produktart	Palettenregal

Zubehör

Ständerrahmen Höhe 2500 mm	992461 2500
Sicherungsstifte, 12-teilig Anzahl Sicherungsstifte 12	992501 12
Bodenanker Anzahl Bodenanker 2	992545 2
Längstraversen-Paar Breite 2700 mm	992482 2700