



## Paletten-Grundregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 3600mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	992410 3600
GTIN	4052941835704
Artikelklasse	95S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Palettenregal aus kalt gewalzten, hochfesten Stahl-Profilrahmen. Hohe Steifigkeit der Rahmen durch spezielle Formgebung: Verschraubung zu einem stabilen Fachwerkrahmen mit Horizontal- und Diagonalstreben. Längstraversen mit angeschweißten 5-Haken-Einhängelaschen für eine kraft- und formschlüssige Verbindung mit den Regalstützen. Inklusive Bodenankern. Ständer Profildbreite 75 mm, Traversenhöhe 100 mm.

#### Norm:

DIN EN 15635, DGUV Regel 108-007

#### Lieferumfang:

**Grundregal:** 2 Profilrahmen, Längstraversen, 8 Bodenanker, 2 Traglastschilder.

**Anbauregal:** 1 Profilrahmen, Längstraversen, 4 Bodenanker.

#### Lackierung:

Ständer verzinkt, Holme RAL 5010 enzianblau **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

- **Bei unebenen Böden empfehlen wir zusätzlich Unterlegbleche.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**
- **Für Erdbebenzone 1 geeignet ohne zusätzliche statische Berechnung.**

Montageausführung: Steckregal

Fachbreite: 2700 mm

Traversenhöhe: 100 mm

untere Fachhöhe: 1500 mm  
 Anzahl Längstraversen: 4  
 Anzahl Lagerebene: 2  
 maximale Feldlast: 4800 kg

## Technische Beschreibung

Anzahl Lagerebene	2
Fachbreite	2700 mm
Höhe	3600 mm
Einsatzbereich	Palettenregal
Tiefe	1100 mm
Breite	2700 mm
maximale Feldlast	4800 kg
Anzahl Längstraversen	4
untere Fachhöhe	1500 mm
Traversenhöhe	100 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	2400 kg
Aufnahme von Paletten mit Tragfähigkeit	800 kg
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Montageausführung	Steckregal
Produktnamensattribut	Tiefe 1100 mm
Produktart	Palettenregal

## Zubehör

Längstraversen-Paar Breite 2700 mm	992482 2700
Bodenanker Anzahl Bodenanker 2	992545 2
Sicherungsstifte, 12-teilig Anzahl Sicherungsstifte 12	992501 12
Ständerrahmen Höhe 3600 mm	992461 3600