



Paletten-Grundregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 4700mm



Bestelldaten

Bestellnummer	992410 4700
GTIN	4052941835735
Artikelklasse	95S

Beschreibung

Ausführung:

Palettenregal aus kalt gewalzten, hochfesten Stahl-Profilrahmen. Hohe Steifigkeit der Rahmen durch spezielle Formgebung: Verschraubung zu einem stabilen Fachwerkrahmen mit Horizontal- und Diagonalstreben. Längstraversen mit angeschweißten 5-Haken-Einhängelaschen für eine kraft- und formschlüssige Verbindung mit den Regalstützen. Inklusive Bodenankern. Ständer Profildbreite 75 mm, Traversenhöhe 100 mm.

Norm:

DIN EN 15635, DGUV Regel 108-007

Lieferumfang:

Grundregal: 2 Profilrahmen, Längstraversen, 8 Bodenanker, 2 Traglastschilder.

Anbauregal: 1 Profilrahmen, Längstraversen, 4 Bodenanker.

Lackierung:

Ständer verzinkt, Holme RAL 5010 enzianblau **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Bei unebenen Böden empfehlen wir zusätzlich Unterlegbleche.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**
- **Für Erdbebenzone 1 geeignet ohne zusätzliche statische Berechnung.**

Montageausführung: Steckregal

Fachbreite: 2700 mm

Traversenhöhe: 100 mm

untere Fachhöhe: 1400 mm
 Anzahl Längstraversen: 6
 Anzahl Lagerebene: 3
 maximale Feldlast: 7200 kg

Technische Beschreibung

Breite	2700 mm
Höhe	4700 mm
Einsatzbereich	Palettenregal
Anzahl Lagerebene	3
Tiefe	1100 mm
Fachbreite	2700 mm
maximale Feldlast	7200 kg
Traversenhöhe	100 mm
Anzahl Längstraversen	6
untere Fachhöhe	1400 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	2400 kg
Aufnahme von Paletten mit Tragfähigkeit	800 kg
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Montageausführung	Steckregal
Produktnameattribut	Tiefe 1100 mm
Produktart	Palettenregal

Zubehör

Sicherungsstifte, 12-teilig Anzahl Sicherungsstifte 12	992501 12
Ständerrahmen Höhe 4700 mm	992461 4700
Längstraversen-Paar Breite 2700 mm	992482 2700
Bodenanker Anzahl Bodenanker 2	992545 2