



Bohrstangen-Satz Stahl ohne IK, rechts, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	255160 1
GTIN	4062406609450
Artikelklasse	29W

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
Gesamtlänge L	200 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
Mittenversatz L ₃	13 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Spannhöhe L ₂	15,25 mm
Spannhöhe L ₂	19 mm
Spannhöhe L ₂	15,25 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	20 mm

Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	25 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	20 mm
Ersatzteil	259981 10
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Schneidstoff	Stahl
Innenkühlung	nein
Produktart	Bohrstange