



Bohrstangen-Satz Stahl ohne IK, rechts, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	255160 2
GTIN	4062406609467
Artikelklasse	29W

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	19 mm
Spannhöhe L ₂	24 mm
Spannhöhe L ₂	19 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	32 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
Mittenversatz L ₃	13 mm
Mittenversatz L ₃	17 mm
Mittenversatz L ₃	13 mm

passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
ISO-Code Halter	S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06
Ersatzteil	259981 11
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Schneidstoff	Stahl
Innenkühlung	nein
Produktart	Bohrstange