



## Bohrstangen-Satz Stahl ohne IK, rechts, Typ: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	255160 3
GTIN	4062406609474
Artikelklasse	29W

### Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204.; DN..1506.; WN.. 0804..
Gesamtlänge L	250 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	17 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	22 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	17 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	24 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	31 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	24 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	40 mm

Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	32 mm
ISO-Code Halter	S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08
Ersatzteil	259981 12
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Schneidstoff	Stahl
Innenkühlung	nein
Produktart	Bohrstange