



Bohrstangen-Satz Stahl ohne IK, links, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	255161 3
GTIN	4062406609504
Artikelklasse	29W

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	24 mm
Spannhöhe L ₂	31 mm
Spannhöhe L ₂	24 mm
ISO-Code Halter	S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08
Gesamtlänge L	250 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Gesamtlänge L	200 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..
Mittenversatz L ₃	17 mm
Mittenversatz L ₃	22 mm
Mittenversatz L ₃	17 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	32 mm

Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	40 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	32 mm
Ersatzteil	259981 12
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Schneidstoff	Stahl
Innenkühlung	nein
Produktart	Bohrstange