



Bohrstangen-Satz Stahl ohne IK, links, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	255161 2
GTIN	4062406609498
Artikelklasse	29W

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
ISO-Code Halter	S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06
Gesamtlänge L	250 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Mittenversatz L_3	13 mm
Mittenversatz L_3	17 mm
Mittenversatz L_3	13 mm
Spannhöhe L_2	19 mm

Spannhöhe L ₂	24 mm
Spannhöhe L ₂	19 mm
Ersatzteil	259981 11
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Schneidstoff	Stahl
Innenkühlung	nein
Produktart	Bohrstange