

**Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, rechts, Typ: SET1****Bestelldaten**

Bestellnummer	265155 SET1
GTIN	4062406609603
Artikelklasse	29W

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz L <sub>3</sub>	6 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	6,5 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	9 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	4 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Halsbreite L <sub>4</sub>	6 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	8 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	8 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	10 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	22,5 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	22 mm

Kopflänge L <sub>1</sub>	27,5 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	27 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	11 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	7 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gesamtlänge L	100 mm
ISO-Code Halter	A0810H SDUCR/L07
ISO-Code Halter	A1012K SDUCR/L07
ISO-Code Halter	A0608H SCLCR/L06
ISO-Code Halter	A0810J SCLCR/L06
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 0608/06 mm	260032 0608/06
---	----------------

Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 0810/06 mm	260032 0810/06
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 1012/06 mm	260032 1012/06
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 1216/06 mm	260032 1216/06
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8