

**Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, links, Typ: SET1****Bestelldaten**

Bestellnummer	265156 SET1
GTIN	4062406612412
Artikelklasse	29W

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	110 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Mittenversatz L ₃	6 mm
Mittenversatz L ₃	6,5 mm
Mittenversatz L ₃	9 mm
Mittenversatz L ₃	4 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	A1012K SDUCR/L07
ISO-Code Halter	A0810J SCLCR/L06

ISO-Code Halter	A0608H SCLCR/L06
ISO-Code Halter	A0810H SDUCR/L07
Kopflänge L ₁	27 mm
Kopflänge L ₁	27,5 mm
Kopflänge L ₁	22,5 mm
Kopflänge L ₁	22 mm
Halsbreite L ₄	10 mm
Halsbreite L ₄	8 mm
Halsbreite L ₄	6 mm
Halsbreite L ₄	8 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	8 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	12 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	15,5 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Spannhöhe L ₂	7 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 0608/06 mm	260033 0608/06
---	----------------

Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 0810/06 mm	260033 0810/06
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 1012/06 mm	260033 1012/06
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 1216/06 mm	260033 1216/06
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8