

**Bohrstangen-Satz Stahl ohne IK, rechts, Typ: SET1****Bestelldaten**

Bestellnummer	265157 SET1
GTIN	4062406612429
Artikelklasse	29W

Beschreibung**Ausführung:**

Ohne Innenkühlung.

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	22,5 mm
Kopflänge L ₁	27,5 mm
Kopflänge L ₁	27 mm
Kopflänge L ₁	22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	8 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	12 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	15,5 mm

ISO-Code Halter	S1012K SDUCR07
ISO-Code Halter	S0608H SCLCR06
ISO-Code Halter	S0810J SCLCR06
ISO-Code Halter	S0810H SCLCR06
Spannhöhe L ₂	11 mm
Spannhöhe L ₂	7 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Mittenversatz L ₃	4 mm
Mittenversatz L ₃	6,5 mm
Mittenversatz L ₃	6 mm
Mittenversatz L ₃	9 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Halsbreite L ₄	10 mm
Halsbreite L ₄	8 mm
Halsbreite L ₄	6 mm
Halsbreite L ₄	8 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8