

## Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, AlNiCo, Ø: 8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	085925 8
GTIN	4045197153555
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Geschirmter Stabgreifer mit Magnetkern aus AlNiCo.
- Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.
- Temperaturbeständig bis maximal 220 °C.

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

### Technische Beschreibung

maximale Temperaturbeständigkeit	220 °C
Nennhaltekraft	3 N
Höhe	12 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Ø	8 mm
maximales Kürzungsmaß Rückseite	3 mm
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Stabgreifer-Magnet

