

Garant
Schruppschlichtfräser, unbeschichtet, Ø k12 DC: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	191710 25
GTIN	4045197104847
Artikelklasse	11W

Beschreibung

Ausführung:
Hinterschliffenes, feines Kordelprofil.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	25 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,064 mm
Zähnezahl Z	5
Schaft-Ø D_s	25 mm
Gesamtlänge L	121 mm
Schneidenlänge L_c	45 mm
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Schaft	DIN 1835 B mit h6
Toleranz Nenn-Ø	k12
Spiralwinkel	27-30 Grad
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NF

Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	83 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	25 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	23 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	55 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		