

Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Neodym, Ø: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085923 32
GTIN	2050001737700
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Gewicht	40 g
Nennhaltekraft	350 N
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Höhe	7 mm
Ø	32 mm
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

