

Garant**Klemmdrehhalter SDJCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft- / Plattengröße: 20/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260309 20/07
GTIN	4062406602260
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Kopflänge L ₁	24 mm
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	7 mm
Funktionsbreite L ₄	24 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	SDJCR/L 2020K07
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500