

**Garant****Klemmdrehhalter SDJCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260308 20/07
GTIN	4062406602246
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	125 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	24 mm
ISO-Code Halter	SDJCR/L 2020K07
Plattengröße	7 mm
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	24 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500