

Garant**Klemmdrehhalter SDJCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260308 16/07
GTIN	4062406602239
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	20 mm
Kopflänge L ₁	22 mm
Schaftgröße	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Gesamtlänge L	100 mm
ISO-Code Halter	SDJCR/L 1616H07
Plattengröße	7 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500