

**Garant****Klemmdrehhalter SDJCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260309 16/07
GTIN	4062406602253
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	16 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm
Plattengröße	7 mm
ISO-Code Halter	SDJCR/L 1616H07
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Kopflänge L <sub>1</sub>	22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500