

Garant
Einsteckplatte Vollradius, HB9140, Stechbreite w: 3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	275012 3
GTIN	4062406598501
Artikelklasse	21H

Beschreibung
Verwendung:

Für Schneidenträger Nr. 274030 – 274090.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274010 – 274026. Bohrstangen Nr. 274170 – 274171.

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Stechbreite w	3 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,1 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB9140
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		