

Garant**Einsteckplatte Vollradius, HB9035, Stechbreite w: 3mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 275009 3 |
| GTIN | 4062406598488 |
| Artikelklasse | 21H |

Beschreibung**Verwendung:**

Für Schneidenträger Nr. 274030 – 274090.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274010 – 274026. Bohrstangen Nr. 274170 – 274171.

Technische Beschreibung

| | |
|---|--------------------|
| Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ² | 0,1 mm/U |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| Stechbreite w | 3 mm |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Sorte | HB9035 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 |
| Wendeschneidplattenprofil | neutral |

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | 140 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | 120 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 100 m/min | P |
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | 80 m/min | P |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | 50 m/min | P |
| GG(G) | bedingt geeignet | 80 m/min | K |
| kontinuierlich | geeignet | | |
| unregelmäßig | geeignet | | |
| unterbrochen | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |