

Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, Neodym, Ø: 13mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 085929 13 |
| GTIN | 2050001737601 |
| Artikelklasse | 08Q |

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschirmter Stabgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.**
- **Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.**
- **Magnetkern aus Neodym.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| maximales Kürzungsmaß Rückseite | 6 mm |
| maximale Temperaturbeständigkeit | 80 °C |
| Höhe | 20 mm |
| Werkstoff Oberfläche | Nickel |
| Ø | 13 mm |
| Nennhaltekraft | 70 N |
| Werkstoff Magnetkern | Neodym |
| Produktart | Stabgreifer-Magnet |

