

## Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, AlNiCo, Ø: 10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	085925 10
GTIN	2050000965104
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Geschirmter Stabgreifer mit Magnetkern aus AlNiCo.
- Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.
- Temperaturbeständig bis maximal 220 °C.

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

### Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	5 N
Ø	10 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	220 °C
Höhe	16 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
maximales Kürzungsmaß Rückseite	6 mm
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Stabgreifer-Magnet

