



## Schlauchaufroller Stahlblechgehäuse, Typ: 15



### Bestelldaten

Bestellnummer	080076 15
GTIN	4030704090041
Artikelklasse	08A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schlauchaufroller mit **geführter**, über langlebige Stahlfedern betriebener **Auszug- und Aufrollautomatik** mit **Mehrfacharretierung pro Umdrehung**.

Offener Schlauchaufroller in **lackierter, partiell verzinkter Stahlblechausführung** mit **variablem Auslauffenster** und robustem **Gummischlauch**.

#### Verwendung:

Geeignet für Luft, Wasser, Öl, Diesel.

Zur Erhöhung der Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Schläuche.

### Technische Beschreibung

nutzbare Schlauchlänge	15 m
Anschluss Ausgang	1/2 Zoll
maximaler Betriebsdruck	50 bar
Anschluss Eingang	1/2 Zoll
Material Gehäuse	Stahlblech, lackiert

Gehäuse Höhe	494 mm
Gehäuse Tiefe	180 mm
Gehäuse Breite	470 mm
Produktart	Schlauchaufroller