

**Garant****Einsteckknarre umschaltbar, Typ-Antriebs-Vierkant: 2-3/4Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	657582 2-3/4
GTIN	4062406625894
Artikelklasse	61E

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet. Sehr kompakte Einsteckknarre umschaltbar.

**Werkstoff:**

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Einsatzdaten:****Legende zur Zeichnung und Formel:**

$l_1$  = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug

$l_2$  = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel

$l_3$  = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß

$l_4$  = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs

$L$  = Gesamte Länge des Werkzeugs

$T_1$  = Einzustellendes Drehmoment

$T_2$  = Vorgeschriebenes Drehmoment

**Passend für:**

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

**Hinweis:**

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

Weitere Einsteckwerkzeuge mit 4-kant-Einsteckschaft 22×28 mm auf Anfrage erhältlich.

## Technische Beschreibung

Höhe h	20,5 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Zähnezahl	48
Dauerbelastbarkeit	450 Nm
Einsteckschaft	14×18 mm
Stichmaß S	34 mm
Breite b	39 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Knarre umschaltbar	ja
Knarre mit Auswerfer	ja
Produktart	Ratsche