

KÄRCHER**Kehrmaschine, Typ: KM7030CBP****Bestelldaten**

Bestellnummer	078004 KM7030CBP
GTIN	4039784718098
Artikelklasse	07C

Beschreibung**Ausführung:**

Handkehrmaschine mit elektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb für gleichermaßen gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven. Universalborstung für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter mit Absaugung, robuster Kunststoffrahmen, leicht einstellbare Hauptkehrwalze und stufenlos einstellbarer Seitenbesen.

- **integrierter Absaugung**
- **Akkubetrieb**
- **angetriebener Seitenbesen und Kehrwalze**

Handgeführte Bodenreinigungsmaschine für eine Vielzahl von Anwendungen und verschiedene Flächengrößen. Wahlweise als netzgebundene oder batteriebetriebene Ausführung. Hohe Produktivität und sparsam im Verbrauch.

Technische Beschreibung

Höhe	1050 mm
Breite	770 mm
Länge	1200 mm
Leistungsaufnahme	195 W

Akkuspannung	12 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Betriebsdauer	150 min
Behälter Volumen	30 l
Nettogewicht	48 kg
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	700 mm
Produktart	Bodenreinigungsgerät