



LED-Tischleuchte, Typ: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	081408 10
GTIN	4260131239168
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Tischleuchte „Comet“ mit Gestensteuerung am Leuchtenkopf für das Ein- und Ausschalten sowie die Dimmfunktion. Zusätzlich kann über einen zweiten Sensor, ebenfalls per Gestensteuerung die Farbtemperatur nach Bedarf verändert werden. Die beiden Sensoren reagieren, sobald die Hand unter den jeweiligen gehalten wird. Durch das schlanke wie elegante, silber eloxierte Aluminiumgehäuse in Verbindung mit der in klassischem schwarz stoffummantelten Flexwelle passt die Leuchte perfekt zu moderner Büroeinrichtung.

- **Stabiler Tischfuß.**
- **Gleichmäßig homogene und reflexionsarme 120° Ausleuchtung.**
- **Lichtfarbe von Kaltweiß bis Warmweiß veränderbar über Sensor am Leuchtenkopf.**
- **Stufenlos dimmbar, ebenfalls per Gestensteuerung am Leuchtenkopf.**
- **Blend- und flackerfrei.**

Technische Beschreibung

Leuchtmittel	LED-Lampe
Farbtemperatur	2700 - 5500 K
Lichtleistung	10 W
Energieversorgung	Netzbetrieben

Lichtfarbe	kaltweiß
Lichtfarbe	neutralweiß
Lichtfarbe	warmweiß
Gesamthöhe	900 mm
Lichtstrom	960 lm
Leuchtkopf Breite	30 mm
Leuchtkopf Tiefe	210 mm
Leuchtkopf Höhe	10 mm
Produktart	Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte