



LED-Arbeitsplatzleuchte mit Gestensteuerung, Typ: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	081409 10
GTIN	4260131239366
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Arbeitsplatzleuchte **mit Gestensteuerung** am Leuchtenkopf für das Ein- und Ausschalten sowie die Dimmfunktion. Farbtemperatur kann nach Bedarf verändert werden. Leuchte ist variabel in verschiedenen Anwendungsbereichen nutzbar.

- **Starker Magnetfuß.**
- **Gleichmäßige homogene und reflexionsarme 120° Ausleuchtung.**
- **Blend- und flackerfrei.**
- **Lichtfarbe von Kaltweiß bis Warmweiß veränderbar über Sensor am Leuchtenkopf.**

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 250 V Netzgerät.

Hinweis:

Passende Tischklemmen und Magnethalter finden Sie unter 081418/081419.

Technische Beschreibung

Lichtleistung	10 W
IP-Schutzart	IP 65
Leuchtkopf Tiefe	210 mm
Magnetfuß-Ø	66 mm
Gewicht	760 g
Leuchtkopf Höhe	10 mm
Leuchtkopf Breite	30 mm
Farbtemperatur	2700 - 5500 K
Gesamthöhe	750 mm
Lichtstrom	960 lm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte