



Digitaler Messschieber HCT mit Bluetooth, Messbereich: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	412790 300
GTIN	4062406629458
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Messschieber mit **Bluetooth 5.0**. Gut ablesbare LCD-Anzeige. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Griffsympatische Oberfläche. Messflächen sind feinsgeläppt. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID). Programmierbare, automatische Abschaltung sowie programmierbares automatisches Erreichen des SLEEP-Modus über die HCT-APP. ohne Tiefenmaß.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	A1
Ablesung	0,0005 Zoll
Serie	HCT
Ablesung	0,01 mm
Messbereich	0 - 300 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	HCT Mobile App
Funkanwendung	HCT Windows App

Norm	ISO 13385
Schnabellänge	65 mm
Tiefenmaß vorhanden	nein
Batterietyp	Knopfzelle
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 Nr. CR2032
Messabweichung E MPE	±0,04 mm
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300
DAkKS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236