



Digitaler Messschieber HCT mit Bluetooth, Messbereich: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	412790 200
GTIN	4062406629441
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Messschieber mit **Bluetooth 5.0**. Gut ablesbare LCD-Anzeige. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Griffsympatische Oberfläche. Messflächen sind feinsgeläppt. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID). Programmierbare, automatische Abschaltung sowie programmierbares automatisches Erreichen des SLEEP-Modus über die HCT-APP.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 200 mm
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	HCT Mobile App
Funkanwendung	HCT Windows App
Anzahl enthaltener Batterien	1
Norm	ISO 13385
Schnabellänge	50 mm
Serie	HCT
Ablesung	0,01 mm

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Tiefenmaß vorhanden	ja
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,0005 Zoll
Batterietyp	Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 Nr. CR2032
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236