



Digitaler Tiefenmessschieber HCT mit Bluetooth, Messbereich: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	418743 300
GTIN	4062406629489
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Messergebnis wird über gut ablesbares Display angezeigt. Messflächen sind feinstgeläpft. Bluetooth 5.0. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS und der HCT Windows App. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Kalibrierung	A1
Serie	HCT
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	HCT Mobile App
Funkanwendung	HCT Windows App
Querschnitt Messschiene	16×4 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032

Brückenlänge	100 mm
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messbereich	0 - 300 mm
Batterietyp	Knopfzelle
Messabweichung E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300

Zubehör

Schraube für Tiefenmaßhalter	412236
------------------------------	--------