



Digitaler Tiefenmessschieber HCT mit Bluetooth, Messbereich: 150mm



Bestelldaten

Bestellnummer	418743 150
GTIN	4062406629472
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Messergebnis wird über gut ablesbares Display angezeigt. Messflächen sind feinstgeläpft. Bluetooth 5.0. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS und der HCT Windows App. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Brückenlänge	100 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	HCT Mobile App
Funkanwendung	HCT Windows App
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messbereich	0 - 150 mm

Querschnitt Messschiene	16×4 mm
Serie	HCT
Batterietyp	Knopfzelle
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Kalibrierung	A1
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

Zubehör

Schraube für Tiefenmaßhalter	412236
------------------------------	--------