

HOLEX**Digitaler Messschieber HCT mit Bluetooth und rundem Tiefenmaß,
Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412792 150
GTIN	4062406629465
Artikelklasse	42A

Beschreibung**Ausführung:**

Digitaler Messschieber mit **Bluetooth 5.0**. Gut ablesbare LCD-Anzeige. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Griffsympatische Oberfläche. Messflächen sind feinsgeläppt. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID). Programmierbare, automatische Abschaltung sowie programmierbares automatisches Erreichen des SLEEP-Modus über die HCT-APP.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

Norm	ISO 13385
Messbereich	0 - 150 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Schnabellänge	40 mm
Tiefenmaß	Ø 1,6
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 Nr. CR2032
Serie	HCT
Batterietyp	Knopfzelle

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Ablesung	0,01 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Anzahl enthaltener Batterien	1
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	HCT Mobile App
Funkanwendung	HCT Windows App
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,0005 Zoll
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236