

## Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, Neodym, Ø: 16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	085929 16
GTIN	2050001737618
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Geschirmter Stabgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.**
- **Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.**
- **Magnetkern aus Neodym.**

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

### Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	150 N
Ø	16 mm
maximales Kürzungsmaß Rückseite	2 mm
Höhe	20 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Werkstoff Oberfläche	Nickel
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Stabgreifer-Magnet

