

HOLEX**Flachtopf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Ø: 38mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085944 38
GTIN	4045197372857
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

- Flachmagnet zum Schutz im Stahlmantel eingebettet.
- Befestigung des Magnets von unten durch Bohrung mit Senkung.
- Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 450 °C (Gr. 19 bis 100 °C).

Verwendung:

Vorrichtungsbau.

Technische Beschreibung

Ø	38,1 mm
Befestigungsbohrungs-Ø	5,2 mm
Werkstoff Oberfläche	Stahl
Höhe	10,35 mm
Nennhaltekraft	130 N
maximale Temperaturbeständigkeit	550 °C
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Topf-Magnet

