

**Garant****Bohrstangen-Stabilisator 7×D mini, Typ: 10R****Bestelldaten**

Bestellnummer	319467 10R
GTIN	4062406641825
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

**Vorteil:**

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

**Passend für:**

Alle gängigen Bohrstangen.

**Hinweis:**

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskrägung Stabilisator inkl. Bohrstange 10×D.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	53 mm
C	1 mm
Schneidrichtung	rechts
Gesamtlänge L <sub>2</sub>	129 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Versatz Z zur Achse	8 mm

Auskraglänge L <sub>1</sub>	70 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Radius R	2 mm
Innendrehtiefe bis	7×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator