

Garant
Bohrstangen-Stabilisator 7×D mini, Typ: 12L

Bestelldaten

Bestellnummer	319467 12L
GTIN	4062406641856
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskrägung Stabilisator inkl. Bohrstange 10×D.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	40 mm
Schneidrichtung	links
Versatz Z zur Achse	10,5 mm
Schaft-Ø D ₂	32 mm
Auskraglänge L ₁	84 mm
Spann-Ø D ₁	12 mm
Radius R	2 mm

Schaftlänge L _s	53 mm
C	1 mm
Gesamtlänge L ₂	143 mm
Innendrehtiefe bis	7×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator