

Garant**Bohrstangen-Stabilisator 7×D mini, Typ: 16L****Bestelldaten**

Bestellnummer	319467 16L
GTIN	4062406641870
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskrägung Stabilisator inkl. Bohrstange 10×D.

Technische Beschreibung

C	1 mm
Radius R	2 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
Schaftlänge L _s	53 mm
Schneidrichtung	links
Versatz Z zur Achse	12,5 mm
Auskraglänge L ₁	112 mm

Schaft-Ø D ₂	32 mm
Ø D ₃	40 mm
Gesamtlänge L ₂	171 mm
Innendrehtiefe bis	7×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator