

Garant**Bohrstangen-Stabilisator 7×D midi, Typ: 10R****Bestelldaten**

Bestellnummer	319468 10R
GTIN	4062406641900
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstanze 10×D.

Technische Beschreibung

Radius R	1,2 mm
Spann-Ø D ₁	10 mm
Schaftlänge L _s	53 mm
Gesamtlänge L ₂	129 mm
Auskraglänge L ₁	70 mm
Schneidrichtung	rechts
C	1 mm

Versatz Z zur Achse	11 mm
Schaft-Ø D ₂	32 mm
Ø D ₃	40 mm
Innendrehtiefe bis	7×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator